


# PolishMax

# MAXOLEN

PROFESSIONAL CARE PRODUCTS

...much more than cleaning 



# Polish-System

Max Lehner AG | Stallikonerstrasse 71 | 8903 Birmensdorf  
T: +41 44 737 30 75 | F: +41 44 737 03 20 | [info@maxolen.ch](mailto:info@maxolen.ch) | [www.maxolen.ch](http://www.maxolen.ch)

# PolishMax products

## PM1 Power Cut

5000

Hochleistungs-Schleifpaste  
Pâte abrasive haute performance  
Pasta abrasiva ad alte prestazioni



## PM2 Surface Cut

97

Schleif- und Versiegelungspaste mit PTFE-Formel  
Pâte abrasive protectrice avec formule PTFE  
Pasta abrasiva protettiva con formula al PTFE



## PM3 Perfect Wax

96

Antihologramm Polish mit Carnauba-Wachs  
Polish antihologrammes avec cire de Carnauba  
Polish antiologrammi con cera di Carnauba



## PM4 Perfect Pearl

95

Langanhaltendes Hochglanzpolish mit PTFE-Formel  
Polish longue durée brillant intense avec formule au PTFE  
Polish a lunga durata e a intensa brillantezza con formula al PTFE



## PM5 Star Max

301

Flüssiges PTFE-Sprühwachs  
Cire-PTFE liquide à sprayer  
Cera-spray liquida con formula al PTFE



# PolishMax

## tools

### ZPM0 Lammfell-Pad Schwarz

Peau de mouton Noir  
Cuffia d'agnello Nero

Typ VB



Hard+

### ZPM1 Polierschwamm Grün (hart)

Disque à polir Vert (dur)  
Tampone per lucidatrice Verde (duro)

Typ VB



Hard

### ZPM2 Polierschwamm Grau (hart)

Disque à polir Gris (dur)  
Tampone per lucidatrice Grigio (duro)

Typ VB



Hard

### ZPM3 Polierschwamm Orange (medium)

Disque à polir Orange (moyen)  
Tampone per lucidatrice Arancione (medio)

Typ VB



Medium

### ZPM4 Polierschwamm Weiss (medium)

Disque à polir Blanc (moyen)  
Tampone per lucidatrice Bianco (medio)

Typ VB



Medium

### ZPM5 Polierschwamm Rosa (weich)

Disque à polir Rose (doux)  
Tampone per lucidatrice Rosa (morbido)

Typ VB



Soft

### ZPM6 Polierschwamm Schwarz 180 mm genoppt

Disque à polir Noir (180 mm, alveolé, doux)  
Tampone per lucidatrice Nero (180 mm, ondulato, morbido)

Typ VB



Soft

# PolishMax

...th

## painter standard

**Hard+**



**5000 POWER CUT**

			
ZPM0	ZPM1	1600	4000



## painter soft-surface

**Hard**



**97 PTFE SURFACE CUT**

			
ZPM0	ZPM2	1600	4000



## refinishing

**Hard**




**97 PTFE SURFACE CUT**

			
ZPM0	ZPM2	1600	4000




# Free systems to succe

**Hard**




**PM 2**  
**maxolene**  
**97 PTFE SURFACE CUT**

ZPM2      1600      4000




**Medium**



**PM 3**  
**maxolene**  
**96 CARNAUBA PERFECT WAX**

ZPM3      manuell      1600      2850



**Medium**



**PM 4**  
**maxolene**  
**95 PTFE PERFECT PEARL**

ZPM4      manuell      1600      2850




SS.

... 3 Systeme zum Erfolg.  
... 3 systèmes de réussite.  
... 3 sistemi per il successo.

soft



ZPM5



ZPM6



manuell



900



2850

